




ACM センサホルダ 仕様書

【概要】

ねじやバンドを用いて ACM センサを構造物や柱に固定し、センサの着脱を簡単に行う事もできます。



<円柱に設置>

【注意点】

リード線をつたって水滴がセンサに流れる恐れがあるため、リード線を下側にして設置してください。

サイズ	約 86×90×15mm
重量	約 60g
設置方法	ねじや結束バンドで固定
素材	アクリル樹脂、ステンレスねじ、樹脂スペーサー
付属品	固定用ねじ、ワッシャー
主な設置場所	鉄塔、電柱、橋梁 等